

Návod k použití

CZ

Stolní lupa s osvětlením LED

4738795 - FK-LEDLU-8D-TD



LED OSVĚTLENÍ
PEVNÁ INSTALACE
SNADNÁ MANIPULACE

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Kvalitní stolní lupa s uchycením na stůl pomocí šroubovací svorky. Díky použitým LED pro osvětlení má menší spotřebu oproti zářivkové variantě a větší životnost. Libovolně nastavitelné rameno umožňuje variabilní použití.



INSTALACE

Upevněte držák k desce stolu pomocí šroubovací svorky na vhodné místo, zajistěte bezpečí vůči střetu s jiným předmětem a vlhkostí. Lupa je bezúdržbová. Povrch lupy čistěte vlhkým hadrem při odpojení přívodu el. napětí ze sítě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Příkon (W): 9
- Provedení: bílé
- Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 86 cm
- Dioptrie / zvětšení: 8D / 3x

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 03/17_01